


# Плита для блочного монтажа VIGK-04-D-1-3/8

№ изделия: 525569

FESTO

для пневмоотвода 04 с высоким расходом, для ISO 1-  
распределителей, (G 3/8)



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 5599-2
Макс. количество распределителей	1
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 4	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/2
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевое литье под давление