


# Шинное соединение FBA-1-SL-5POL

№ изделия: 525634

FESTO

Для пневмоострова прямого действия CPV, 5-контактный зажимной разъем, для DeviseNet/CAN



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	26 g
Электрическое подключение	9-пин / 5-пин Прямая розетка / прямой штекер Sub-D / -
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 24$ V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
Материал электрического контакта	Бронза Позолочен