

Шинное соединение FBSD-KL-2X5POL

№ изделия: 525635

FESTO

Для пневмострова CPV Direct, винтовые разъемы, 2 x 5-контактные




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	20 g
Электрическое подключение	5-пин / 5-пин Угловая розетка / клеммы с винтом
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 24 V$
Допустимая нагрузка по току	12 A
Поперечное сечение терминала	0,2 ... 2,5 mm ²
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
Материал электрического контакта	Бронза Позолочен