



# Датчик положения SME-8F-DS-24V-K2,5-OE

№ изделия: 525895

FESTO

Электрический, геркон, для приводов с 8-мм щелью под датчик, верхний монтаж, с кабелем.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	10 ... 30 V
Выход переключателя	с контактом, биполярный
Функция переключения	Нормально разомкнутый контакт
Макс. выходной ток	500 mA
Длина кабеля	2,5 m
Электрической соединение	3-жильный Кабель
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Проект	для T-образной щели
Стоек к короткому замыканию	Нет
Принцип измерения	Магнитный, Холла
Защищен от смены полярности	Нет
Дисплей рабочего состояния	Желтый светодиод
Время выключения	0,03 ms
Время включения	≤ 0,5 ms
Макс. характеристика контакта DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	в соответствии с руководством EU-EMV
Класс защиты	IP65 IP67
Окружающая температура	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Авторизация	с UL us - Listed (OL)
Вес продукта	30 g
Воспроизводимость значения переключения	+/- 0,1 mm
Тип крепления	Зажат в T-образной щели
Замечание по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале оплетки кабеля	PUR