

Датчик положения SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

№ изделия: 525909

FESTO

Электрический, бесконтактный, NPN, для приводов с 8-мм щелью под датчик, верхний монтаж, с кабелем.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	10 ... 30 V
Выход переключателя	NPN
Функция переключения	Нормально разомкнутый контакт
Длина кабеля	2,5 m
Электрической соединение	3-жильный Кабель
Проект	для Т-образной щели
Стоек к короткому замыканию	Да
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Дисплей рабочего состояния	Желтый светодиод
Время выключения	7 ms
Время включения	$\leq 0,2$ ms
Макс. характеристика контакта DC	3 W
Остаточный ток	0,1 mA
Падение напряжения	1,8 V
Класс защиты	IP65 IP67
Окружающая температура	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Вес продукта	30 g
Воспроизводимость значения переключения	+/- 0,1 mm
Тип крепления	Зажат в Т-образной щели
Замечание по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале оплетки кабеля	PUR