

Штекер SEA-GS-HAR-4POL

№ изделия: 525928
Продукт будет снят с производства

FESTO

для пневмоостровов.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип крепления	с резьбой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	11,5 g
Электрическое подключение	4-пин M12x1 Прямой разъем / разрезное соединение
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 32 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 32 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg9
Допустимый диаметр кабеля	4 ... 5,1 mm
Допустимый диаметр индивидуального провода	0,1 mm
Допустимый диаметр провода	1,2 ... 1,6 mm
Поперечное сечение терминала	0,25 ... 0,5 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	Цинковая штамповка Никелирование
Допустимая изоляция проводов	PVC