

Комплектный вакуумный захват ESS-50-GT-M6

№ изделия: 525976

FESTO

легко заменяется.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	8 mm
Мин. радиус заготовки	40 mm
Условный проход	2,5 mm
диаметр присоски	50 mm
объем присоски	11,2 см ³
Положение при сборке	Любое
Относительно держателя присоски	Размер 4
Форма вакуумного захвата	Круглый глубокий
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	97 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	30 N
Вес продукта	17 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	M6
Цвет	красный/коричневый
Твердость по Шору	72 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	Vulkollan®