

Комплектный вакуумный захват ESS-80-BT-M10

№ изделия: 525997

FESTO

легко заменяется.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	10,5 mm
Мин. радиус заготовки	100 mm
Условный проход	2,5 mm
диаметр присоски	80 mm
объем присоски	59,1 см ³
Положение при сборке	Любое
Относительно держателя присоски	Размер 5
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1,5 гофра
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	237 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	102 N
Вес продукта	84,5 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	M10
Цвет	красный/коричневый
Твердость по Шору	72 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	Vulkollan®