

Вакуумный захват ESV-40-BT

№ изделия: 526006

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	9 mm
Мин. радиус заготовки	35 mm
диаметр присоски	40 mm
объем присоски	9,8 cm ³
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Балонный пневмоцилиндр
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1.5 гофра
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	59 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	59 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	22 N
Вес продукта	10,5 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Цвет	красный/коричневый
Твердость по Шору	72 +/- 5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	Vulkollan®