

Фильтр-регулятор давления LFR-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

№ изделия: 526276

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

С резьбой под штуцер в корпусе, без манометра, полуавтоматический отвод конденсата

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Микро
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полуавтоматический
Тип конструкции	Фильтр-регулятор без манометра
Макс. объем конденсата	3 см ³
Манометр	M5 готов
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Макс. гистерезис давления	0,3 bar
Стандартный номинальный расход	110 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	94 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал стакана	PC