

# маслораспылитель LOE-QS6-D-MICRO

FESTO



№ изделия: 526314

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Соединительная плита с быстроразъемным фитингом

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Микро
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Тип конструкции	пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. емкость для масла	6,5 см <sup>3</sup>
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	3 l/min
Стандартный номинальный расход	330 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	59 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	QS-6
Пневматическое подключение, канал 2	QS-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	PC