

Кабель электродвигателя KMTR-AC-10

№ изделия: 526740

FESTO

Для серводвигателей MTR-AC-55/70/100



Таблица данных

Характеристика	Значение
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C -40 ... 80 °C
Минимальный радиус изгиба кабеля	100 mm
Структура кабеля	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² C защитой
Длина кабеля	10 m
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR