

# Манометр MA-63-36-R1/4-PSI-E-RG

№ изделия: 526791  
Продукт будет снят с производства

С индикацией в psi, настраиваемый красно/зеленый диапазон.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                          | Значение  |
|---|---|
| Диапазон индикации [psi]                | 0 ... 36 psi  |
| Соответствует стандарту                 | EN 837-1  |
| Номинальный размер манометра            | 63  |
| Структура проекта                       | Манометр с трубкой Бурдона.   |
| Тип крепления                           | Линейный монтаж   |
| Рабочая среда                           | Инертные газы<br>Нейтральные жидкости                                       |
| Рабочее давление                        | 0 ... 36 Psi  |
| Фактор переменной нагрузки              | 0,66  |
| Класс точности измерения                | 2,5   |
| Класс защиты                            | IP43  |
| Температура среды                       | -20 ... 60 °C   |
| Температура окружающей среды            | -20 ... 60 °C   |
| Замечания по материалу                  | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Положение штуцера                       | По центру сзади   |
| Пневматическое присоединение            | R1/4  |
| Материалы в контакте со средой          | Латунь  |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь  |
| Информация о материале, корпус          | ABS   |
| Информация о материале, смотровое окно  | PMMA  |
| Цвет корпуса                            | Черный  |
| Вес продукта                            | 90 g  |
| Примечание по рабочей среде             | Без кислорода<br>Без ацетилена  |