

Штекерная розетка с кабелем КМН-D-2,5

№ изделия: 527398

FESTO

Для пневмоострова CPA-SC.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	Клипса
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	24 g
Электрическое подключение	Розетка разъема 3-пин
Номинальное рабочее напряжение DC	60 V
Допустимая нагрузка по току	3 A
Длина кабеля	2,5 m
Диаметр кабеля	1,3 mm
Структура кабеля	3x0,14
Цветной код, изоляция сердечника	Контакт 1 = черный Контакт 2 = голубой Контакт 3 = красный
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-40 ... 105 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Бронза Гальванизирован