

Штекерная розетка с кабелем КМН-5

№ изделия: 527401

FESTO

Для распределителей с электромагнитным управлением МНА1-Р...-
НС/ТС и МНР1-Р...-НС/ТС




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Вес продукта	31 g
Электрическое подключение	2-пин
Длина кабеля	5 m
Тип крепления	Клипса
Цветной код, изоляция сердечника	Контакт 1 = черный Контакт 2 = голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	ПОМ
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC