

Разветвитель кабеля ASI-KVT-FKX2-M12

№ изделия: 527474

FESTO

Для AS-интерфейса




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	46 mm
Высота	102 mm
Длина	28,5 mm
Тип крепления	Опция со сквозным отверстием с верхней рейкой
Вес продукта	190 g
Интерфейс Fieldbus	AS interface: разъем плоского кабеля штулка, M12x1, 4-пин., А-код Напряжение нагрузки: разъем плоского кабеля
Рабочее напряжение DC, AS интерфейс	26,5 ... 31,6 V
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, AS-интерфейс	26,5 V
Рабочее напряжение DC, нагрузка	20,4 ... 26,4 V
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, нагрузка	24 V
Класс защиты	IP65 по IEC 60529 в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PA с армированием
Информация о материале, уплотнения шланга	PUR
Информация о материале, крышки	PA с армированием
Относительная влажность воздуха	5 - 90 % не конденсирующий