

Штекер SD-SUB-D-ST25

№ изделия: 527522

FESTO

25-ти контактный, для подключения к многополюсному разъему
MPV-E-E/A-M-12 или CPX-AB-M12-M8-KL




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	51 g
Электрическое подключение	25-пин Разъем Sub-D
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 250 V
Допустимая нагрузка по току	5 A
Резьбовое подключение кабеля	Pg11
Допустимый диаметр кабеля	7 ... 12 mm
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Материал уплотнений	NBR
Материал электрического контакта	Медный сплав Позолочен