

# Блок подготовки воздуха FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO

№ изделия: 527866



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

С резьбовой соединительной плитой, без манометра, ручной отвод конденсата

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

| Характеристика                      | Значение  |
|-------------------------------------|---|
| Размер                              | Микро   |
| Серия                               | D   |
| Фиксатор привода                    | Поворотная рукоятка с фиксацией   |
| Положение при сборке                | Вертикально +/- 5°  |
| Отвод конденсата                    | Ручное вращением  |
| Тип конструкции                     | Фильтр-регулятор без манометра<br>пропорциональный стандартный маслораспылитель |
| Макс. объем конденсата              | 3 см <sup>3</sup>   |
| Степень фильтрации                  | 5 μm  |
| Манометр                            | M5 готов  |
| Рабочее давление                    | 1 ... 10 bar  |
| Диапазон давления управления        | 0,5 ... 7 bar   |
| Макс. гистерезис давления           | 0,3 bar   |
| Стандартный номинальный расход      | 160 l/min   |
| Рабочая среда                       | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]                           |
| Температура среды                   | -10 ... 60 °C   |
| Температура окружающей среды        | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта                        | 139 g   |
| Тип крепления                       | Линейный монтаж<br>с принадлежностями   |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8  |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8  |
| Материал корпуса                    | Алюминиевый сплав   |
| Материал стакана                    | PC  |