

Блок подготовки воздуха FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

№ изделия: 527871

Продукт будет снят с производства

FESTO

С резьбовой соединительной плитой, без манометра, полуавтоматический отвод конденсата

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Микро
Положение при сборке	Вертикальный
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полуавтоматический
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Стандартный номинальный расход	140 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-::-]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	123 g
Тип крепления	Линейный монтаж с монтажными скобками Опция
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/8-27
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/8-27
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав
Информация о материале, стакан	PC