

Коллектор регуляторов давления LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI

№ изделия: 528969

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с монтажным набором, монтажной плитой и крепежным уголком, блок на 2, 3, 4 или 5 регуляторов, без манометра.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Размер | Mini |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | мембранный регулятор прямого действия с кольцевым питанием сжатым воздухом |
| Функция контроллера | Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом |
| Манометр | Подготовка для G1/8 |
| Рабочее давление | 1 ... 16 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 7 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,2 bar |
| Стандартный номинальный расход | 1.800 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 1.090 g |
| Тип крепления | с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G3/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Материал соединительной плиты | Цинковая штамповка |
| Материал панели управления | PA |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |