

маслораспылитель MS6-LOE-1/4-R

№ изделия: 529779

FESTO

Пластмассовый стакан с защитным кожухом, направление потока:
слева направо.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Тип конструкции | пропорциональный стандартный маслораспылитель |
| Макс. емкость для масла | 75 см ³ |
| Кожух стакана | Пластиковый кожух |
| Рабочее давление | 1 ... 16 bar |
| Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя | 50 l/min |
| Стандартный номинальный расход | 2.500 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Вязкость масла | ISO VG 32 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 600 g |
| Тип крепления | Линейный монтаж с принадлежностями Опция |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |
| Материал стакана | PC |