

Маслораспылитель MS6-LOE-1/4-R-Z

№ изделия: 529780

FESTO

Пластмассовый стакан с защитным кожухом, направление потока:
справа налево.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Структура проекта	пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. емкость для масла	75 см ³
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	50 l/min
Стандартный номинальный расход	2.500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	0 ... 60 °C
Вязкость масла	ISO VG 32
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	600 g
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC