

Блок подготовки воздуха, комбинация MSB4-1/8-FRC8:J4M1

№ изделия: 531139

FESTO

Комбинация фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, макс. выходное давление 12 бар, 5 мкм, с манометром, блокировкой рукоятки регулятора, пластиковым стаканом и защитным кожухом, автоматический отвод конденсата, направление потока слева направо.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Фильтр-регулятор с манометром пропорциональный стандартный маслораспылитель
Степень фильтрации	5 µm
Функция контроллера	Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом с обратным протоком
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Манометр	с манометром
Рабочее давление	1,5 ... 12 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	800 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	500 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC