

# Регулятор давления MS6N-LR-3/8-D5-AS-Z

№ изделия: 531447

FESTO

Макс. выходное давление 4 бар, манометр, фиксатор рукоятки,  
направление потока справа налево.



## Таблица данных

| Характеристика                            | Значение  |
|---|---|
| Размер                                    | 6   |
| Серия                                     | MS  |
| Фиксатор привода                          | с принадлежностями, блокируемый   |
| Положение при сборке                      | Любое   |
| Структура проекта                         | мембранный регулятор прямого действия   |
| Функция контроллера                       | Постоянная выходного давления<br>с компенсацией начального давления<br>со вторичным сбросом |
| Манометр                                  | с манометром  |
| Диапазон давления управления              | 0,3 ... 4 bar   |
| Входное давление 1                        | 0,8 ... 20 bar  |
| Макс. гистерезис давления                 | 0,25 bar  |
| Стандартный номинальный расход            | 5.500 l/min   |
| Рабочая среда                             | Сжатый воздух   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC  | 2   |
| Температура хранения                      | -10 ... 60 °C   |
| Температура среды                         | -10 ... 60 °C   |
| Температура окружающей среды              | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта                              | 730 g   |
| Тип крепления                             | с принадлежностями<br>Опция<br>Установка передней панели<br>Линейный монтаж                 |
| Пневматическое подключение, канал 1       | NPT3/8-18   |
| Пневматическое подключение, канал 2       | NPT3/8-18   |
| Информация о материале, панель управления | POM<br>PA   |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR   |
| Информация о материале, корпус            | Алюминиевое литье под давление  |
| Информация о материале, мембрана          | NBR   |