

Быстроразъемная розетка KD2-CN-4

№ изделия: 531623
Продукт будет снят с производства

FESTO

Самозапирающийся

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3,2 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	119 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	11 g
Пневматическое подключение, канал 1	CN-4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)