

Быстроразъемный штекер KS5-1/2-A

№ изделия: 531687

Продукт будет снят с производства

FESTO

[Для самозапирающихся быстроразъемных соединений.](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	13 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	1.872 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	32,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	255 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/2