

маслораспылитель MS6N-LOE-1/2-U

№ изделия: 531717

FESTO

Металлический стакан, направление потока: слева направо



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Тип конструкции	пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. емкость для масла	80 см ³
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	50 l/min
Стандартный номинальный расход	7.200 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вязкость масла	ISO VG 32
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	810 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	1/2 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/2 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав