


# Модуль разветвления MS4N-FRM-1/4-Z

№ изделия: 531951

FESTO

Направление потока справа налево.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Модуль ответвления
Рабочее давление	0 ... 14 bar
Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2	4.600 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вверх	1.500 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вниз	1.500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	165 g
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1/4-18
Пневматическое присоединение, канал 4	NPT1/4-18
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление