


# Модуль разветвления MS6N-FRM-1/2-Y-Z

№ изделия: 531975

FESTO

Включает реле давления без индикатора, направление потока  
справа налево.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Модуль ответвления
Рабочее давление	0 ... 12 bar
Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2	13.000 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вверх	6.700 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вниз	8.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	778 g
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/2-14
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/2-14
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1/2-14
Пневматическое присоединение, канал 4	NPT1/2-14
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление