

Осушитель воздуха мембранный MS6N-LDM-3/8-RD-P2-Z

№ изделия: 532285

FESTO

Пониженная точка росы под давлением, с металлическим стаканом,
направление потока: справа налево

Снимается, доступен до конца 2006

Внимание: Чтобы гарантировать долгую и безаварийную службу устройства, воздух следует очистить с помощью микрофильтра 0,01 µm (оставшиеся частички < 0,1 µm, содержание масла < 0,1 мг на кубометр)!



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Позиция сборки	Вертикальный +/- 5°
Структура проекта	Мембранный осушитель
Кожух колбы	встроен как металлическая оболочка
Входное давление 1	3 ... 8,5 bar
Стандартный номинальный расход	400 l/min
Рабочая среда	Класс чистоты воздуха 1:7:1 по ISO 8573-1
Снижение точки росы под давлением	13 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-20 ... 55 °C
Температура среды	5 ... 55 °C
Окружающая температура	5 ... 55 °C
Вес продукта	1.410 g
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое соединение, канал 1	NPT3/8-18
Пневматическое соединение, канал 2	NPT3/8-18
Информация о материале, корпус	Штампованный алюминий
Информация о материале стакана	Обработанный алюминиевый сплав