

Комбинация фильтров тонкой очистки LFMBA-3/4-D-MAXI-DA

FESTO

№ изделия: 532871

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Фильтропатрон 0,01 мкм, металлический защитный кожух,
индикатор перепада давления, ручной отвод конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью
введения первых четырех символов маркировки изделия в поле
поиска.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	0,01 µm
Эффективность фильтра	99,9999 %
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Волоконный фильтр
Макс. объем конденсата	80 ml
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:7:2] Инертные газы
Температура среды	1,5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,01 mg/m³
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.362 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	G3/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	Борно-силикатное волокно
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC