

Монтажная плата VMPA1-IC-AP-S-1

№ изделия: 533395

FESTO

Для индивидуального распределителя MPA1, внешнее питание пилота.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	20,2 mm
Длина	107,3 mm
Монтажный шаг	10,5 mm
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
КС mark	КС-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	92 g
Электрическое подключение	M8 Разъем
Способ крепления на плате	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12/14	M5
Выхлоп пилота, канал 82/84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	M7
Пневматическое подключение, канал 2	M7
Пневматическое подключение, канал 3	M7
Пневматическое присоединение, канал 4	M7
Пневматическое присоединение, канал 5	M7
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной платы	Алюминиевое литье под давление