

Угловой штуцер с цанговым зажимом и резьбой QSL-F-M7-4

№ изделия: 533851

FESTO

поворотный на 360°, наружная резьба с внешним 6-гранником.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	2,2 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Пищевая безопасность	для декларации производителя
Температура окружающей среды	0 ... 150 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	3,5 Nm
Вес продукта	11,3 g
Пневматическое подключение, канал 1	M7
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 4 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Хромирование и никелирование
Информация о материале, уплотнение резьбы	FPM
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM