

Вставная втулка QSH-F-10

№ изделия: 533893

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	8 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Пищевая безопасность	для декларации производителя
Температура окружающей среды	0 ... 150 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	10,9 g
Пневматическое подключение, канал 1	Быстроразъемное соединение QS-10
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Хромирование и никелирование