

Глушитель U-M5-50

№ изделия: 534221

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	50
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Уровень звукового давления	70 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Пневматическое присоединение	M5
Информация о материале, встроенный амортизатор	Бронза
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь