

Монтажная плата CDSV5.0-AS-1/8

№ изделия: 534434

FESTO

Для индивидуальных распределителей CDVS, годятся для пищевой промышленности



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	1
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-5 ... 50 °C
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс защиты	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	690 g
Электрическое подключение	Кабель
Тип крепления	со сквозным отверстием с внутренней резьбой
Присоединение продувочного канала	M5
Выхлоп пилота, канал 82/84	M5
Подвод пилотного воздуха 12	M5
Подвод пилотного воздуха 14	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)