

Встроенный концевой выключатель DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

№ изделия: 534472

FESTO

Для неполноповоротных приводов с интерфейсом для сборки по VDI/VDE 3845

Подходит для всех неполноповоротных приводов DAPS, а для DRD/DRE только для размеров с 4 по 225. Для приводов DRD/DRE размером 1,2 и с 375 по 880 можно установить только с адаптером DAPZ-SBZ-...




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Допустимый диаметр кабеля | 8 ... 13 mm |
| Основан на стандарте | EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Проект | Круглый |
| Положение при сборке | Любое |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Функция переключающего элемента | Нормально замкнутый контакт |
| Защищен от смены полярности | для всех электрических соединений |
| Принцип измерения | Индуктивный |
| Индикатор позиции переключения | Нет |
| Напряжение изоляции | 25 V |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 8 V |
| Выход переключателя | NAMUR |
| Импульсная мощность | 0,5 kV |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория АTEX Газ | II 2G |
| Взрывозащита типа "Газ" | EEx ia IIC T6 |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | -25°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Сертификационный департамент | TÜV 99 ATEX 1479 X |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -25 ... 70 °C |
| Ток переключения затухающий | ≤ 1 mA |
| Ток переключения не затухающий | ≥ 3 mA |
| Электрическое подключение | Вворачиваемый терминал Вставной |
| Резьбовое подключение кабеля | M20x1,5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, уплотнения шланга | EPDM |
| Примечания по материалу покрытия корпуса | PA |
| Примечания по материалу корпуса разъема | PA |
| Примечания по материалу для консоли | PA |