

маслораспылитель MS12N-LOE

№ изделия: 535044

FESTO

С NPT резьбой

Примерное
представление



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	12
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	400 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Вязкость масла	ISO VG 32
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав