

Полимерный пневмошланг PUN-E-12x1,6-SI

№ изделия: 535324

FESTO

Подходит для использования с фитингами QS, очень гибкий, стойкий к гидролизу и бактериям, не одобрен для применения в пищевой промышленности.

Снимается с производства, доступен до 2012 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	12 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	80 mm
Внутренний диаметр	8,8 mm
Мин. радиус изгиба	36 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура окружающей среды	-35 ... 50 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,069 kg/m
Цвет	серебряный
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	TPE-U(PU)