

# Пневмоостров CPA14-ASI-VI

№ изделия: 535848

FESTO

Ширина 14 мм.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Примерное  
представление

## Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный 2x3/2, Н.З., моностабильные 2x3/2, Н.О., моностабильные 5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З.
Стандартный номинальный расход	600 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Электрическое подключение	AS-Interface
Макс. количество распределителей	8
Макс. кол-во зон давления	4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Ширина	14 mm
Класс защиты	IP65
Монтажный шаг	14 mm
Тип управления	электрический
Тип пневмоострова	12
Структура проекта	Каретка поршня
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Структура пневмоострова	модульный и расширяемый
Индикатор позиции переключения	LED
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-5 ... 50 °C