

Checkbox CHB-C-X

№ изделия: 536084
Продукт будет снят с производства

FESTO

Компактная конструкция

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. диаметр изделия	25 mm
Функция подсчета	Да
Класс защиты	IP64
Подключение датчика	По спецификации RS 485
Макс. длина изделия	Зависит от скорости ленты конвейера и требуемого разрешения
Мин. диаметр изделия	0,5 mm
Мин. длина изделия	1 mm
Выходы	Система управления конвейерным оборудованием Управление конвейерной лентой / готовность Сообщение о статусе "Осторожно!" Некорректная деталь Хорошая деталь, неправильно ориентированная Хорошая деталь, правильно ориентированная Ошибка выхода PLC_Power Достигнуто заданное число подсчета
Входы	Внешний старт Counter Reset Внешняя ошибка Camera - Enable Встроенный датчик 2 Встроенный датчик 1 Внешний датчик Внешнее самообучение Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Клавиша не действует
Макс. кол-во различных ориентаций на тип памяти	8
Макс. кол-во типов памяти	12
Предварительный выбор количества	Программное обеспечение CheckKon
Диапазон подсчета	1 - 2 Mrd.
Внутренний предохранитель	Предохранитель на 8 A
Ограничение электронного выхода	700 mA
Макс. общий ток на разъеме ПЛК	1 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при отсутствии нагрузки на выходах	750 mA
Допустимые колебания напряжения	+/- 15 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C

Характеристика	Значение
Окружающие условия	Сухой Защита от внешних источников света Максимально чистый окружающий воздух
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Разрешающая способность камеры	6/100 mm
Время экспонирования	128 ... 1.024 μ s
Интерфейс диагностики	4-пин M12x1 RS 232 интерфейс 115 Kbaud Розетка разъема