

Фильтр тонкой очистки MS6-LFM-3/8-BUV-DA

№ изделия: 536846

FESTO

Фильтр 1 мкм, металлический защитный кожух, автоматический отвод конденсата, индикатор перепада давления, направление потока слева направо.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	1 µm
Эффективность фильтра	99,99 %
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Волоконный фильтр
Макс. объем конденсата	38 см ³
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Индикация перепада давления	Визуальный индикатор
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки	950 l/min
Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки	140 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Температура среды	5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,5 mg/m ³
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	820 g
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, фильтр	Борно-силикатное волокно
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	Алюминиевый сплав