


# Фильтр тонкой очистки MS6N-LFM-1/4-BRM-DA-Z

№ изделия: 536854

FESTO

Фильтр 1 мкм, пластиковый защитный кожух, ручной отвод конденсата, индикатор перепада давления, направление потока справа налево.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	1 µm
Эффективность фильтра	99,99 %
Отвод конденсата	Ручное вращением
Структура проекта	Волоконный фильтр
Макс. объем конденсата	38 см <sup>3</sup>
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Индикация перепада давления	Визуальный индикатор
Входное давление 1	0 ... 20 bar
Стандартный номинальный расход	550 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 5 µm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	2.7.3 по DIN ISO 8573-1
Температура среды	-10 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	600 g
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, фильтр	Борно-силикатное волокно
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC