

Набор монтажной плиты MS12-AGI

№ изделия: 537138

FESTO

Из MS серии, с G резьбой.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12
Серия	MS
Положение при сборке	Любое
Рабочая среда	Класс чистоты воздуха 5:7:- по DIN ISO 8573-1
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.300 g
Пневматическое подключение, канал 1	G2
Пневматическое подключение, канал 2	G2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление
Материал уплотнений	NBR