

Фланцевое крепление FNC-25

№ изделия: 537248

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Основан на стандарте	ISO 21287
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	165 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Сталь Гальванизирован
Материал винтов	Сталь Гальванизирован