

Фильтр-регулятор давления LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI

№ изделия: 537644

Продукт будет снят с производства

Макс. выходное давление. 7 бар, без манометра, степень фильтрации 5 µm.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Фильтр-регулятор без манометра
Функция контроллера	со вторичным сбросом с обратным протоком
Манометр	Подготовка для G1/8
Operating pressure МПа	0,15 ... 1 МПа
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Макс. гистерезис давления	0,5 bar
Стандартный номинальный расход	≥ 1.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	200 g
Тип крепления	Линейный монтаж со сквозным отверстием с монтажными скобками Опция
Присоединение манометра	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал рукоятки	POM
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	PA с армированием
Материал стакана	PC