

Фланец с осью SNCL-12

№ изделия: 537790

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12
Основан на стандарте	ISO 21287
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	20 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Сталь Гальванизирован