

Фланец с осью SNCL-16-R3

№ изделия: 537795

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Основан на стандарте	ISO 21287
Варианты	Высокая коррозионная стойкость
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	21 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав С защитным покрытием
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая