

# Силовой кабель KPWR-MC-1-SUB-9HC-5

№ изделия: 537932  
Продукт будет снят с производства

[Подходит для MTR-DCI-...](#)

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D Mixed
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	2
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	2
Диапазон рабочего напряжения DC	24 ... 48 V
Длина кабеля	5 m
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	$\geq 64$ mm
Диаметр кабеля	8,6 mm
Структура кабеля	2x1,5 С защитой
Номинальное сечение провода	1,5 mm <sup>2</sup>
Концы проводов	Клеммник
Класс защиты	IP54
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C