

Катушка электромагнитная MSFW-110AC-KX-M-EX

№ изделия: 538217

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Длина кабеля может быть от 1 до 99 метров.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100%
Характеристики катушки	110 V AC: 50/60 Hz, мощность: 4.4 VA
Допустимое колебание частоты	+/- 5 %
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Категория ATEX Газ	II 2G
Взрывозащита типа "Газ"	Ex mb II T5
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tD A21 IP65 T95°C
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Сертификационный департамент	РТВ ОЗ АТЕХ 2098 X
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 40 °C
Вес продукта	170 g
Электрическое подключение	Кабель
Длина кабеля	< 85 m
Номинальное сечение провода	0,75 mm ²
Тип крепления	С рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, катушка	Алюминий Эпоксидная смола Медь Сталь
Информация о материале, обмотка	Медь